



Alfa Laval SaniMega SB 3-A

Drehstrahlkopf-Tankreinigungsgerät für die Low-Flow-Reinigung in hygienischen Anwendungen

Einsatzbereich

Alfa Laval SaniMega SB 3-A ist eine Tankreinigungsmaschine mit Drehstrahlkopf für hygienische Umgebungen. Konzipiert für die Reinigung von Tanks von 40 - 400 m³

Alfa Laval SaniMega SB 3-A minimiert den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmedien. Die leichte Anpassung von SaniMidget SB 3-A an Kundenwünsche ermöglicht es Unternehmen, weniger Zeit für die Reinigung und mehr Zeit für die Produktion aufzubringen.

SaniMega SB 3-A darf das 3-A-Symbol tragen.

Einsatzbereich

Alfa Laval SaniMega SB 3-A ist für die Entfernung von Rückständen aus hygienischen Tanks in der Molkerei-, Brauerei-, Brennerei-, Getränke-, Lebensmittel-, Körperpflege- und vielen anderen Branchen konzipiert.

Vorteile

- 40 % schnellere Reinigung = mehr Zeit für die Produktion
- Spart bis zu 40 % Ihrer Reinigungskosten
- Dynamische Reinigungsleistung und 360°-Vollbenetzung
- Einfache Nachrüstung von herkömmlichen Sprühkugeln für eine kostengünstigere Lösung

Standardausführung

Unterschiedliche Auswahl an Sprühmustern, die für verschiedene Anwendungen und Tankkonstruktionen geeignet sind, von einfachen Tanks bis hin zu komplexeren Tanks mit Strukturen wie Rührwerk und Prallblechen. Die Schmierung von SaniMagnum SB 3-A erfolgt mithilfe der Reinigungsflüssigkeit.

Arbeitsprinzip

Der Volumenstrom des Reinigungsmediums versetzt den Kopf des Alfa Laval SaniMega SB 3-A in Rotation, wodurch die Strahlen den gesamten Tank oder Reaktor fächerförmig mit Strahlen besprühen. Dies erzeugt die zur wirksamen Entfernung der Rückstände erforderliche Abdeckung/Benetzung, der kaskadenartige Wasserfluss sorgt dafür, dass die gesamte Oberfläche des Behälters benetzt wird.



Sprühmuster



360°



270° aufwärts

Zertifikate

2.2-materiale Zertifikate, Q-doc, 3-A und ATEX



TECHNISCHE DATEN

Schmiermittel:	Schmierung durch Spül-/Reinigungsflüssigkeit
Benetzungsradius:	Max. 6 m
Reinigungsradius:	Max. 3 m

Druck

Betriebsdruck:	1-4 bar
Empfohlener Druck:	2-3 bar

Physikalische Daten

Materialien

Metallteile:	AISI 316L
Nichtmetallische Teile:	PEEK 450G*

* FDA-Konformität 21CFR§177

Oberflächengüte:	Ra 0,8 µm
------------------	-----------

Temperatur

Max. Betriebstemperatur:	95 °C
Max. Umgebungstemperatur:	150 °C

Gewicht:	0,61 kg
----------	---------

Anschlüsse

Clip-on:	2" BPE US
Anschweißteil:	2" BPE US*

Clip

Leicht zu öffnender und zu schließender Clip (ø5,0 mm). Der Clip wird für die Ausführungen mit Clip-On-Verbindung und mit Schweißverbindung für die Montage des Gerätes benötigt.

Empfohlene Tankgröße:	50-350 m ³
-----------------------	-----------------------


Qualifizierungsdokumentation (Q-doc)

Dokumentationsspezifikation


	Ausrüstungsdokumentation enthält:
	- EN 10204 Typ 3.1 Werkstoffinspektionszertifikat
Q-doc	- FDA-Konformitätserklärung
	- ADI-Erklärung (TSE)
	- QC-Konformitätserklärung

	Maschine mit ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosiven Umgebungen.
ATEX	Kategorie 1 zur Installation in Zone 0/20 gemäß Ex II 1 GD c T140 °C.

Durchsatz



Reinigungsradius



Bei Clip-on-Modellen erhöht sich die Durchflussmenge um ca. 2 m³/h.

Maße (mm)

Typ	A	B	G	E	ID	OD	t	Clip
Clip-on 2" BPE US	121	ø67,4	ø5,1	25,4	ø51,1			ø5,0
Anschweißteil** 2" BPE US	141,6	ø67,4				ø50,8	1,2	

** Die Ausführung mit Anschweißteil erfüllt nur dann die Anforderungen gemäß 3-A Hygienic Standard 78-# #, wenn sie gemäß Benutzerhandbuch installiert ist.

Die hier enthaltenen Informationen sind korrekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung; geringfügige Änderungen jedoch vorbehalten.

Wie nehme ich Kontakt zu Alfa Laval auf?

Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden auf unserer Website gepflegt.
Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage www.alfalaval.com.